

**CANVAC**  
Q CLEAN V390

## **CANVAC Q CLEAN V390**

### **Dammsugare**



**SE**

## **Bruksanvisning**

Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

User manual in english at [www.canvac.se/manuals](http://www.canvac.se/manuals)

## INNEHÅLL

Säkerhetsinstruktioner	2
Dammsugarens uppbyggnad	3
Användning av produkten / Kom-i-gång	4
Underhåll	5
Felsökning	6
Teknisk information	6
Garanti	8

## SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs nedanstående säkerhetsinstruktioner och vidta alla normala försiktighetsåtgärder innan du använder denna produkt.

### WARNING!

1. Se till att dammsugarpåsen sitter rätt insatt innan du använder produkten för första gången.
2. Endast avsedd för 230V / 50Hz..
3. Sug inte upp vatten eller lättantändliga material.
4. Sug inte upp brinnande material eller aska.
5. Använd inte dammsugaren utan motorskyddsfiltret.
6. Byt dammsugarpåse direkt om den är skadad.
7. Förvara inte dammsugaren i utrymmen med hög temperatur.
8. Om dammsugaren låter onormalt, börjar lukta, ryka eller visar tecken på skada eller fel ska du omedelbart stänga av den och dra ur sladden. Ta sedan kontakt med en fackman för reparation. Försök inte reparera den själv.
9. Om strömsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren eller fackman för att undvika en olycka.
11. Barn i närheten av dammsugaren ska övervakas så att de inte leker med den.
12. Dra ur kontakten ur eluttaget före påsbyte eller underhåll av dammsugaren.
13. Dra ej i strömsladden vid uttag av kontakt i eluttag. Detta kan medföra skada och elstöt.
14. Produkten ska lämnas till godkänt insamlingsställe när den är kasserad.



## DAMMSUGARENS UPPBYGGNAD

Canvac QClean V390 har en tilltalande design med rena linjer, kraftfull sugförmåga och en låg ljudnivå. Produkten har funktioner som steglös reglering av sugkraften, indikator för full dammsugarpåse, automatisk sladdupprullning och dubbla filter.

Nr.	Beskrivning
1	Hjul
2	Sladd
3	Strömbrytare
4	Utblås
5	Steglös reglering av sugkraft
6	Knapp för sladdupprullning
7	Indikator för full påse
8	Främre lucka
9	Låsmekanism






### Tillbehör

Ett teleskoprör, en slang, ett kombimunstycke, ett borstmunstycke, ett fogmunstycke medföljer dammsugaren.

## ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

### KOM-I-GÅNG

1. Sätt fast slangen i fästet i dammsugarens främre del, tryck ned den i bajonettfattningen och vrid sedan medurs för att fästa (Fig 1).
2. Sätt fast teleskopröret i handtaget (Fig 2).
3. Byt munstycke beroende på ändamål. Kombimunstycke för matta eller golv (olika lägen beroende på underlag) (Fig 3,4), ett borstmunstycke för t ex soffa, vägg, gardin, hörn, ett fogmunstycke för trånga smala utrymmen (Fig 5).
4. Starta maskinen: anslut strömsladden till vägguttaget och tryck på strömbrytaren (Fig 6).
5. För att rulla in sladden, håll nere knappen med elkontaktsymbolen. (Fig 7)
6. Golvmunstycket kan fästas i hängaren på bakre delen av dammsugaren då maskinen inte används (Fig 8). Finns även en hängare under dammsugaren för stående förvaring.



## UNDERHÅLL

1. Byte av dammsugarpåse: När indikatorn visar rött är det dags att byta påse (Fig 1). Öppna fronten genom att trycka in knappen under frontluckan (Fig 2). Ta ur den fulla dammsugarpåsen ur påshållaren och sätt i en ny (Fig 3).
2. Tvätta eller byt ut HEPA-filtret: knäpp loss gallret framför utblåset baktill på maskinen för att tvätta eller byta filtret (Fig 4,5).
3. Motorskyddsfiltret ska tas ur och sköljas en gång om året eller vid behov. Det kan sättas tillbaka när det har torkat. Om filtret är skadat ska det bytas (Fig 6,7).



### Varning!

Dra ur kontakten ur eluttaget innan du påbörjar underhåll eller byter delar. Om sladden är skadad bör den bytas av tillverkaren eller av fackman.

OBS! För rätt utbytespåsar, se [canvac.se](http://canvac.se) och produktblad

## FELSÖKNING

### Maskinen suger dåligt:

1. Byt dammsugarpåse om den är full.
2. Kontrollera att inget sitter fast i munstycke, handtag eller slang. Dammsugaren kan användas igen då blockeringen är avlägsnad.

## TEKNISK INFORMATION

CANVAC QCLEAN V390	
Motoreffekt	900
Steglös reglering av sugkraft	Ja
Sladdlängd	7 meter
Automatisk sladdupprullare	Ja
Filter	HEPA 12
Driftsradi	10 meter
Påsstorlek	3L
Indikering full påse	Ja
Vikt netto	4,2 kg
Dimension produkt	430x310x240 mm
Dimension emballage BxDxH	500x345x310 mm
Driftsspänning	230V/50Hz





**Canvac kvalitetsgaranti gäller för konsument.  
Omfattar ej förbrukningsdelar som städmunstycke med mera.  
Läs mer på [canvac.se/garantier](http://canvac.se/garantier)**

Vi reserverar oss för ändringar samt eventuella tryckfel.

CANVAC AB  
FÖRRÅDYGATAN 32  
542 35 MARIESTAD  
SWEDEN  
☎ +46 501 39 90 00  
☎ +46 501 39 90 90  
[WWW.CANVAC.SE](http://WWW.CANVAC.SE)

 **CANVAC**  
GOOD TO BE HOME